



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.500

Adaptateurs

État: 2026-02-09 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.500 - Adaptateurs entre raccordement pour bras porteur Ø 130 mm et 120 x 65 mm

Pour le montage de coffrets de commande avec découpe de bras porteur Ø 120 x 65 mm et la console de raccordement VESA 75/100

Caractéristiques

Référence	CP 6212.500
Modèle	<p>Pour le montage de coffret de commande avec découpe de bras porteur Ø 120 x 65 mm et console de raccordement VESA 75 / 100 sur :</p> <p>Couplage CP 120, 6212.300 Fixation CP 120, 6212.320 Couplage d'angle 90° CP 120, 6212.380 Articulation pivotante avec bras porteur (6206.850) Articulation pivotante pour l'intégration dans une machine (6206.870)</p>
Matériau	Fonte d'aluminium
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Avec joints d'étanchéité Matériel de fixation
Rifid y/n	Oui
Dimensions	Hauteur: 40 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.5
Poids brut	0.552
Numéro du tarif douanier	76169990
EAN	4028177684218
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Approbation

Explications

Déclaration fabricant