

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6315.200**

**Coffrets de commande avec  
poignées**

État: 2025-12-24 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6315.200 - Coffrets de commande avec poignées

Coffrets de commande avec poignées, d'un design moderne, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance au choix par l'avant ou par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP 55



## Caractéristiques

Référence	CP 6315.200
Matériau	Coffret et porte : tôle d'acier Poignées : aluminium Face avant : aluminium Capots de recouvrement : plastique
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Poignées : anodisées incolores Face avant : anodisée incolore
Couleur	Coffret et porte : RAL 7035 Poignées : anodisées incolores Face avant : anodisée incolore Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024
Composition de la livraison	Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner Poignées latérales et capots de recouvrement Serrure à panneton double de 3 mm Équerre d'équipement intérieur avec perforations TS

# Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 380 mm Hauteur: 300 mm Profondeur: 210 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Modèle	Accès de service par l'avant
Remarque	Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'avant : dispositifs de verrouillage de 41 mm, modèle C, cylindres de sécurité, poignées en plastique et poignées en T, modèle C
Matériau de base	Aluminium
Remarque concernant la référence	plaque de montage 5050.430 adaptée avec pochette d'accessoires 5050.507
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: taquet de fermeture en forme de croissant Nombre de serrures: 1 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	7.955
Poids brut	8.374
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177693944
ECLASS 8.0	27180505

## Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---