

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6450.070

## Écran TFT

État: 2026-05-22 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.070 - Écran TFT

Modèle à encastrer dans une surface plane ou dans un tableau de commande.

## Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Référence                              | SM 6450.070  |
| Modèle                                 | Tactile, résistif, port USB  |
| Description produit                    | Modèle à encastrer dans une surface plane ou dans un tableau de commande.  |
| Avantages                              | Qualité supérieure pour l'industrie<br>Montage simple et rapide grâce au cadre avant intégré<br>Aucune aération supplémentaire n'est nécessaire<br>Profondeur de montage très faible (45 mm) |
| Matériau                               | Cadre avant : aluminium  |
| Finition                               | Revêtement poudre  |
| Couleur                                | RAL 7035   |
| Composition de la livraison            | Joint<br>Écrous à six pans (pour l'encastrement)<br>Câble VGA<br>Boulon fileté M5, pour montage à l'arrière<br>Modèles tactiles avec câble de raccordement intégré et CD-ROM du pilote.      |
| Dimensions                             | Largeur: 430 mm<br>Hauteur: 343 mm   |
| Interfaces                             | VGA (D-SUB HD 15 pôles)<br>DVI-D   |
| Plage de température de fonctionnement | 0 °C...50 °C   |
| Plage de température de stockage       | -40 °C...85 °C   |
| Brillance de l'écran                   | 400 cd/m <sup>2</sup>  |
| Rapport des contrastes                 | 700 : 1  |
| Diagonale                              | 15"  |

# Caractéristiques

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Durée d'exploitation             | 50 000 h                        |
| On Screen Display (OSD)          | Touche de commande face arrière |
| Reading angle left/right         | 80 °                            |
| Résolution de l'écran            | 1024 x 768 Pixel                |
| Remarque concernant la référence | Avec VGA + DVI                  |
| Puissance nominale Pel           | En DC: 15 W                     |
| H-Sync. (min. / max.)            | 31,4 - 80 kHz                   |
| V-Sync. (min. / max.)            | 60 - 75 Hz                      |
| Nombre de couleurs               | 16,2                            |
| Résolution contrôleur            | VGA<br>SVGA<br>XGA              |
| Unité d'emballage                | 1 p.                            |
| Poids net                        | 2 kg                            |
| Poids brut                       | 2,1 kg                          |
| Numéro du tarif douanier         | 85286200                        |
| ETIM 9                           | EC001428                        |
| ECLASS 8.0                       | 19200201                        |
| Description produit              | Ecran TFT 15" tactile           |

# Approbation

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité |
|--------------|---------------------------|