



CP 6663.500 - Fixation mur / sol, pivotante CP 40 en acier inoxydable

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces verticales ou horizontales.

Caractéristiques

Référence	CP 6663.500
Modèle	Par l'arrière : filetage M8
Matériau	Acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 66 selon la norme EN 60529 , 2014-09 IP X9 selon la norme EN 60529 , 2014-09
Pivotant / inclinable	Oui
Rotation angle/swivel area	env. 350°, blocage au moyen de vis moletées
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3,657 kg
Poids brut	3,98 kg
Numéro du tarif douanier	83024900
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Description produit	Fixation au sol pivotante

Approbation

Explications	Déclaration fabricant
--------------	-----------------------