

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6665.000**

**Console murale CP 40 en acier  
inoxydable**

État: 2026-07-08 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6665.000 - Console murale CP 40 en acier inoxydable

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | CP 6665.000  |
| Modèle  | Par l'arrière : filetage M8  |
| Domaines d'application                            | Avec perçage prévu pour le montage<br>Kit de fixation au sol orientable CP 40, en acier inoxydable (6663.500) avec 4 vis<br>Fixation mur / sol, fixe CP 40, acier inoxydable (6663.000) avec 4 vis et écrous |
| Matériau  | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 66 selon la norme EN 60529 , 2014-09<br>IP X9 selon la norme EN 60529 , 2014-09   |
| Rifid y/n   | Oui  |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.   |
| Poids net   | 1,237 kg   |
| Poids brut  | 1,44 kg  |
| Numéro du tarif douanier                          | 83024900   |
| ETIM 9  | EC000882   |
| ECLASS 8.0  | 27400556   |
| Description produit                               | Console murale en inox   |

## Approbation

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Explications | Déclaration fabricant |
|--------------|-----------------------|