

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TP 6715.500**

**Parties centrales du pupitre pour construction en 3 parties**

État: 2026-02-08 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TP 6715.500 - Parties centrales du pupitre pour construction en 3 parties

Quatre largeurs permettent la construction en trois parties des pupitres.

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | TP 6715.500  |
| Matériaux   | Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour   |
| Finition  | apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée  |
| Couleur   | RAL 7035   |
| Composition de la livraison                       | Coffret<br>Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite<br>Ouverture dans la base de l'armoire pour le passage des câbles |
| Code IK   | IK08   |
| Matériaux de base                                 | Tôle d'acier   |
| Dimensions  | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 235 mm<br>Profondeur: 730 mm   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55  |
| Protection category NEMA                          | NEMA 12  |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.   |
| Poids net   | 21   |
| Poids brut  | 22   |
| Numéro du tarif douanier                          | 94032080   |
| EAN   | 4028177554238  |

# Caractéristiques

---

ETIM 9 EC000784

---

ECLASS 8.0 27180504

## Approbation

---

Approbation UL + C-UL (listed)

---

Explications Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK