


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7044.010

### Cadre de montage

État: 2025-12-25 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7044.010 - Cadre de montage pour Network Cable Organizer

Cadre de montage 1 U robuste pour 24 cassettes de câbles. Pour la configuration personnalisée du Network Cable Organizer.

## Caractéristiques

Référence	DK 7044.010
Modèle	L'article est configurable, options sélectionnables
Description produit	Cadre de montage 1 U robuste pour 24 cassettes de câbles. Pour la configuration personnalisée du Network Cable Organizer.
Avantages	<p>Moins de désordre dans les câbles – et ainsi aucune entrave à la circulation de l'air dans la zone des commutateurs réseau</p> <p>Toujours la bonne longueur : les surlongeurs de câble – que ce soit CAT 6 ou à fibres optiques – sont simplement tirées en arrière via un ressort</p> <p>Accès frontal – idéal donc pour l'équipement ultérieur des baies à partir d'une profondeur de 800 mm</p>
Domaines d'application	<p>Mise en œuvre possible dans toutes les baies réseau à partir d'une profondeur de 800 mm</p> <p>Fixation sur plan de montage 19" avant et arrière</p>
Matériau	Cadre de montage : tôle d'acier
Couleur	Cadre de montage : RAL 9005
Composition de la livraison	<p>Cadre de montage 1 U robuste en tôle d'acier pour 24 cassettes de câbles</p> <p>Kit de montage</p> <p>Matériel de fixation inclus</p>
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	0
Dimensions	<p>Largeur: 450 mm</p> <p>Hauteur: 44 mm</p> <p>Profondeur: 600 mm</p>

# Caractéristiques

---

Plage de température de fonctionnement 10 °C...45 °C

---

Taux d'humidité de l'air (sans condensation) 95 %

---

Humidité relative de l'air (sans condensation) 10 %

---

Unité d'emballage 1 p.

---

Poids net 3.56

---

Poids brut 3.96

---

Numéro du tarif douanier 73269098

---

EAN 4028177917286

---

ETIM 9 EC000322

---

ECLASS 8.0 27189265