

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.120

Système complet CAT 6

État: 2025-08-20 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.120 - Système complet CAT 6 pour Network Cable Organizer

Le système complet Network Cable Organizer révolutionne le câblage structuré dans toutes les baies réseaux à partir d'une profondeur de 800 mm. Les surlongueurs de câble - que ce soit CAT 6 ou à fibres optiques - sont simplement tirées en arrière via un ressort.



Caractéristiques

Référence	DK 7044.120
Description produit	Les infrastructures réseaux modernes nécessitent les meilleures performances et flexibilités lors du câblage. Le Network Cable Organizer (NCO) en constitue un élément. Le cadre de montage 1 E robuste est prééquipé avec 24 cassettes de câbles et il révolutionne le câblage structuré classique grâce à un montage 8 fois plus rapide.
Avantages	Moins de désordre dans les câbles – et ainsi aucune entrave à la circulation de l'air dans la zone des commutateurs réseau Toujours la bonne longueur : les surlongueurs de câble – que ce soit CAT 6 ou à fibres optiques – sont simplement tirées en arrière via un ressort Chaque câble est testé à 100 % et fourni avec le procès-verbal de mesure correspondant Accès frontal – idéal donc pour l'équipement ultérieur des baies à partir d'une profondeur de 800 mm
Caractéristiques techniques	Câbles CAT 6 STP 2 x prise RJ 45 par câble prise RJ 45 blindé avec broches dorées Longueur de câble utile par cassette : 1,6 m ISO/CEI 11801:2002, AWG 36, 100% cuivre, 250 MHz

Caractéristiques

Domaines d'application	Mise en œuvre possible dans toutes les baies réseau à partir d'une profondeur de 800 mm
Mode de fonctionnement	Fixation sur plan de montage 19" avant et arrière
Matériau	Cadre de montage : tôle d'acier Cassettes : acier inoxydable, plastique (POM)
Couleur	Cadre de montage : RAL 9005 Câble : bleu
Composition de la livraison	Système complet CAT 6 24 cassettes CAT 6 Kit de montage Matériel de fixation inclus
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Dimensions	Largeur: 450 mm Hauteur: 44 mm Profondeur: 600 mm
Plage de température de fonctionnement	10 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	95 %
Humidité relative de l'air (sans condensation)	10 %
Unité d'emballage	1 p.
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177917224
ECLASS 8.0	27189265