


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7109.200

Lampe 1 U

État: 2025-12-23 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7109.200 - Lampe 1 U

Lampe prête à être raccordée pour le montage dans le niveau 482,6 mm (19"). Tube fluorescent 8 W, 230 V, 50 Hz.

Caractéristiques

Référence	DK 7109.200
Description produit	Lampe prête à être raccordée, à fixer sur les montants 19". Les trous de fixation oblongs permettent également la fixation dans les perforations au pas de 25 mm.
Matériau	Aluminium, anodisé Plastique
Composition de la livraison	Lampe 1 U Agent lumineux Câble de raccordement avec fiche Schuko Matériel de fixation inclus
Puissance nominale	8 W
Longueur du câble de raccordement	2,5 m
Possibilités de raccordement	Câble de raccordement intégré avec fiche Schuko
Agent lumineux	Tube fluorescent
Interrupteur (type)	Intégré, Marche/Arrêt
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	500 V AC
Tension nominale d'isolation	500 V CC/1 s
Dimensions	Largeur: 482,6 mm
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.05

Caractéristiques

Poids brut	1.193
Numéro du tarif douanier	94054990
EAN	4028177305557
ECLASS 8.0	27189241

Approbation

Approbation	TÜV
Explications	Déclaration de conformité