Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7111.300 Guide-câbles snap-in

État: 2025-12-12 (La source: rittal.com/ca-fr)



DK 7111.300 - Guide-câbles snap-in

Pour le montage rapide sans outil en deux versions : à encliqueter et à torsader.



Caractéristiques

Référence	DK 7111.300
Modèle	à encliqueter
Avantages	Le diamètre du clip de guidage de câble peut être adapté à la section du câble guidé
Matériau	Polyamide 6.6 autoextinguible selon UL 94-V2
Couleur	Incolore
Introduction des câbles	Diamètre min. de câble: 14 mm Diamètre max. de câble: 19 mm
For system punchings with Ø	6,2 mm
Diamètre min. de câble	14 mm
Diamètre max. de câble	19 mm
Unité d'emballage	10 p.
Poids net	0.03
Poids brut	0.043

© Rittal 2025

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177551619
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3