


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.300

Guide-câbles snap-in

État: 2026-02-09 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7111.300 - Guide-câbles snap-in

Pour le montage rapide sans outil en deux versions : à encliquer et à torsader.



Caractéristiques

Référence	DK 7111.300
Modèle	à encliquer
Avantages	Le diamètre du clip de guidage de câble peut être adapté à la section du câble guidé
Matériaux	Polyamide 6.6 autoextinguible selon UL 94-V2
Couleur	Incolore
Introduction des câbles	Diamètre min. de câble: 14 mm Diamètre max. de câble: 19 mm
For system punchings with Ø	6,2 mm
Diamètre min. de câble	14 mm
Diamètre max. de câble	19 mm
Unité d'emballage	10 p.
Poids net	0.03
Poids brut	0.043

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier 39269097

EAN 4028177551619

ETIM 9 EC002625

ECLASS 8.0 27189234