


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.300

Bandeau de prises

État: 2026-03-05 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.300 - Bandeau de prises avec ampèremètre

Pour la mesure de la consommation de courant des équipements raccordés, prises : "Schuko", différentes possibilités de montage.

Caractéristiques

Référence	DK 7240.300
Description produit	Le bandeau de prises avec ampèremètre mesure l'intensité consommée par les équipements connectés. Le bandeau de prises au format 19" doit être monté sur le cadre de montage 19", sur l'ossature de la baie ou dans la partie arrière des coffrets de répartition. L'équerre de fixation peut être montée dans quatre positions différentes et assure une variété de montage. Sans accessoires de fixation supplémentaires, le bandeau de prises peut être monté sur tous les profilés présentant un pas de fixation de 25 mm.
Matériau	Profilé en aluminium, anodisé incolore Prises : polycarbonate
Composition de la livraison	Bandeau de prises Deux équerres de montage Matériel de fixation Avec câble de raccordement de 3 m (embouts)
Modèle	Avec ampèremètre
Prises	7 x D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Dimensions	Hauteur: 45 mm Profondeur: 50 mm Longueur: 482,6 mm
Longueur du câble de raccordement	3 m
Cote de fixation	464,1 mm
Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Courant nominal (max.)	16 A

Caractéristiques

Possibilités de montage	Composants avec trame au pas de 25 mm Ossature de l'armoire Coffret mural IT, à l'arrière, transversal (si suffisamment large) Montants 19"
Couleur de la prise	gris
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,859 kg
Poids brut	1,18 kg
Numéro du tarif douanier	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Description produit	#NV

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------