

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.793

Bouton de porte

État: 2026-02-08 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7320.793 - Bouton de porte

Bouton à raccorder aux contacts d'ouverture du module de contrôle des portes pour l'ouverture manuelle de la porte.

Caractéristiques

Référence	DK 7320.793
Description produit	Bouton à raccorder aux contacts d'ouverture du module de contrôle des portes pour l'ouverture manuelle de la porte. Le montage est réalisé au pas de 25 mm sur le profilé d'ossature TS IT.
Composition de la livraison	Câble de raccordement de 3 m Équerres de montage Matériel de fixation inclus
Installation Ø	16,2 mm
Tension nominale	250 V AC
Courant nominal (max.)	2 A
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.17
Poids brut	0.178
Numéro du tarif douanier	85311095
EAN	4028177606180
ETIM 9	EC001770
ECLASS 8.0	27390190

Approbation

Certificats	EAC
-------------	-----