

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7338.135 Kit d'étanchéité

État: 2026-05-24 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7338.135 - Kit d'étanchéité en liaison avec DET-AC III Master/Slave

Kit d'étanchéité pour VX IT et LCP.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | DK 7338.135 |
| Description produit | |
| Avantages | Étanchéité des passages de câbles, tuyaux et conduites dans le toit ou dans la base, sans altérer leur fonction |
| Domaines d'application | Obture les brosses passe-câbles dans deux toits de la baie VX IT Obture 1 brosse passe-câbles dans le toit du LCP. Obture l'ouverture dans la base du LCP CW / LCP DX dans la zone des conduites de fluide frigorigène / d'eau. |
| Matériau | Tuyau polyéthylène, avec une face autocollante |
| Couleur | Anthracite |
| Composition de la livraison | 4 découpes pour deux toits en tôle VX IT 1 découpe pour un LCP |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,4 kg |
| Poids brut | 0,44 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 3,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 39191012 |
| ETIM 9 | EC002685 |
| ECLASS 8.0 | 40040104 |
| Description produit | DK Kit d'étanchéité pr TS IT et LCP |