

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7338.135 Kit d'étanchéité

État: 2026-06-28 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7338.135 - Kit d'étanchéité en liaison avec DET-AC III Master/Slave

Kit d'étanchéité pour VX IT et LCP.

## Caractéristiques

Référence	DK 7338.135
Description produit	
Avantages	Étanchéité des passages de câbles, tuyaux et conduites dans le toit ou dans la base, sans altérer leur fonction
Domaines d'application	Obture les brosses passe-câbles dans deux toits de la baie VX IT Obture 1 brosse passe-câbles dans le toit du LCP. Obture l'ouverture dans la base du LCP CW / LCP DX dans la zone des conduites de fluide frigorigène / d'eau.
Matériau	Tuyau polyéthylène, avec une face autocollante
Couleur	Anthracite
Composition de la livraison	4 découpes pour deux toits en tôle VX IT 1 découpe pour un LCP
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,4 kg
Poids brut	0,44 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	39191012
ETIM 9	EC002685
ECLASS 8.0	40040104
Description produit	DK Kit d'étanchéité pr TS IT et LCP