


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7391.000 Data Rack

État: 2026-02-01 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7391.000 - Data Rack

Data Rack pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'équipement ainsi que pour une grande maniabilité grâce aux roulettes orientables doubles.



## Caractéristiques

Référence	DK 7391.000
Matériau	Ossature profilée, socle : tôle d'acier Pieds : fonte de zinc
General colour	RAL 7035
Couleur	Ossature profilée, socle : RAL 7035 Cache, pieds : RAL 5018
Composition de la livraison	Ossature profilée résistante à la torsion avec perforation 19" Socle stable avec pieds intégrés avec possibilité de fixation au sol sans caches en pied Accessoires de montage
Dimensions	Largeur: 550 mm Hauteur: 1.500 mm Profondeur: 750 mm
Unités de hauteur	31 U
Unités de hauteur	31 U
Distance par rapport au second cadre de fixation, au pas de 50 mm	150 - 350 mm

# Caractéristiques

Pas de trame entre les niveaux de fixation	50 mm
Charge admissible des plans de montage 19"	1 500 N
Remarque	Commandez séparément le second cadre de fixation.
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	16.781
Poids brut	17.664
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	67,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177129795
E-Number Sweden	E7239646
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602