

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7608.510

**Bandéau de prises dans un boîtier
en plastique**

État: 2025-12-15 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7608.510 - Bandeau de prises dans un boîtier en plastique

Collecteurs de prises 230 Volt, utilisation sans restriction, même avec des fiches coudées, grâce à la disposition longitudinale des prises.



Caractéristiques

Référence	DK 7608.510
Description produit	Bandeau de 8 prises type Schuko (Type F, CEE 7/4). Le bandeau peut être monté verticalement sur l'ossature ou sur les montants 19" à l'arrière. Sur les montants 19", il faut prévoir un espace supérieur à 2 U. Les prises sont orientées à un angle de 45° ce qui permet la mise en œuvre aisée des fiches coudées. Le câble est raccordé sur un bornier interne au bandeau. Le bornier est muni d'un couvercle spécifique et possède des raccords externes pour une mise à la masse distincte.
Matériau	Plastique
Composition de la livraison	Câbles de raccordement Vis de fixation 2 rondelles dentelées Écrous cage M6, conducteurs Écrous
Modèle	Sans interrupteur
Prises	12 x CH (type J, SEV 1011)
Dimensions	Longueur: 793 mm

Caractéristiques

Longueur du câble de raccordement	2 m
Câble de raccordement (type)	H05VV-F3G1,5 avec embouts
Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Courant nominal (max.)	10 A
Possibilités de montage	Composants avec trame au pas de 25 mm Ossature de l'armoire
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.6
Poids brut	1.8
Numéro du tarif douanier	85366990
EAN	4028177162709
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604