


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7712.135

Coffrets muraux EL, en 3 parties

État: 2026-02-06 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7712.135 - Coffrets muraux EL, en 3 parties avec rails de montage et montants 19" réglables en profondeur

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, rails de montage, rail profilé en C, patte de fixation murale. Indice de protection IP 55.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | DK 7712.135 |
| Modèle | Coffret mural IT avec rails de montage et montants 19" réglables en profondeur |
| Description produit | Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante. |
| Matériaux | Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm |
| Finition | Revêtement poudre |
| General colour | RAL 7035 |
| Couleur | Partie murale et partie pivotante : RAL 7035 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise) |
| Composition de la livraison | Partie murale avec plaque passe-câbles monobloc en haut et en bas, deux rails de montage verticaux et rail profilé en C horizontal pour la retenue de câbles Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, réglable en profondeur en continu 4 pattes de fixation murale de 10 mm Porte vitrée design 1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage Serrure de sécurité 3524 E |
| Unités de hauteur | 12 U |
| Dimensions | Largeur: 600 mm Hauteur: 612 mm Profondeur: 473 mm |
| Profondeur de montage | 420 mm |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Dimensions utiles | Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 549 mm |
| Profondeur de la partie pivotante | 316 mm |
| Profondeur de la partie murale | 135 mm |
| Code IK | IK08 |
| Charge admissible pour la partie pivotante (statique) | 600 N |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 55 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 34.2 |
| Poids brut | 36 |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| EAN | 4028177324190 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |

Approbation

| | |
|-------------|--------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
|-------------|--------------------|