

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7715.535

## Coffrets muraux EL, en 3 parties

État: 2026-02-06 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7715.535 - Coffrets muraux EL, en 3 parties prémontés avec montants 19" réglables en profondeur

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut, avec garniture à brosse en bas, rails de montage, rail profilé en C, filtre de sortie, rail de mise à la masse, patte de fixation murale

## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | DK 7715.535   |
| Modèle                      | Coffret mural IT<br>prémontés avec montants 19" réglables en profondeur   |
| Description produit         | Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante.  |
| Matériau                    | Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm  |
| Finition                    | Revêtement poudre   |
| General colour              | RAL 7035  |
| Couleur                     | Partie murale et partie pivotante : RAL 7035<br>Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)   |
| Composition de la livraison | Partie murale avec plaque passe-câbles pleine en haut et brosse passe-câbles en bas, deux rails de montage verticaux et rail profilé en C horizontal, pour la retenue des câbles<br>Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, réglable en continu et filtres de sortie latéraux à gauche et à droite<br>Rail de mise à la masse avec neutre à la terre<br>Porte vitrée design<br>1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques<br>Patte de fixation murale de 10 mm renforcée<br>Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage<br>Serrure de sécurité 3524 E |
| Unités de hauteur           | 15 U  |

# Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Dimensions  | Largeur: 600 mm<br>Hauteur: 746 mm<br>Profondeur: 673 mm               |
| Profondeur de montage                                 | 620 mm   |
| Dimensions utiles                                     | Largeur utile: 502 mm<br>Hauteur utile: 683 mm                         |
| Profondeur de la partie pivotante                     | 516 mm   |
| Profondeur de la partie murale                        | 135 mm   |
| Code IK   | IK08   |
| Charge admissible pour la partie pivotante (statique) | 750 N  |
| Matériau de base                                      | Tôle d'acier   |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529              | IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.   |
| Poids net   | 45.6   |
| Poids brut  | 48.1   |
| Numéro du tarif douanier                              | 94032080   |
| EAN   | 4028177551022  |
| E-Number Sweden                                       | E7239960   |
| ETIM 9  | EC000261   |
| ECLASS 8.0  | 27142408   |

# Approbation

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
|-------------|--------------------|