

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.360

Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée

État: 2026-03-04 (La source: www.rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.360 - Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée pour DK-TS

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

Caractéristiques

Référence	DK 7824.360
Description produit	Avec charnières à 130° et fermeture à crémone y compris poignée confort pour serrure demi-cylindre avec fermeture de sécurité N° 3524 E. Le faible débattement des portes permet de rapprocher les rangées de baies. La perforation de porte sur une grande surface des modèles avec aération favorise de plus la climatisation des équipements. Surface perforée > 78% de la surface totale.
Matériau	Tôle d'acier
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Convient à	Type de coffret: DK-TS Largeur: 600 mm Hauteur: 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	22,6 kg
Poids brut	23,2 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ECLASS 8.0	27182204