

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.062

Rail de retenue de câbles

État: 2026-04-04 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.062 - Rail de retenue de câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Pour la fixation des câbles à l'aide de colliers de freinage ou de fermetures Velcro, les rails de retenue des câbles sont accrochés au profil de l'ossature et peuvent, de plus, être bloqués à l'aide d'une vis.

Caractéristiques

Référence	DK 7828.062
Modèle	Pour le niveau de fixation extérieur
Description produit	Pour le guidage de câbles sur le cadre. Les câbles peuvent être fixés sur les rails de retenue de câbles à l'aide de colliers de freinage ou de rubans autoagrippants. Les rails de retenue de câbles s'accrochent sur les profilés de l'ossature ou du cadre de montage et peuvent, de plus, être bloqués à l'aide d'une vis.
Domaines d'application	Sur les profilés de l'ossature TS entre les montants 19" et dans la profondeur de la baie TS IT
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Convient à	Type de coffret: TS TS IT Largeur: 600 mm Profondeur: 600 mm
Convient à la largeur	600 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0,952 kg
Poids brut	1,038 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

Caractéristiques

Description produit

Étrier retenue de câbles