


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7828.122**

**Rail de retenue de câbles**

État: 2025-12-12 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7828.122 - Rail de retenue de câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Pour la fixation des câbles à l'aide de colliers de frettage ou de fermetures Velcro, les rails de retenue des câbles sont accrochés au profil de l'ossature et peuvent, de plus, être bloqués à l'aide d'une vis.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | DK 7828.122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modèle                      | Pour le niveau de fixation extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Description produit         | Pour le guidage de câbles sur le cadre. Les câbles peuvent être fixés sur les rails de retenue de câbles à l'aide de colliers de frettage ou de rubans autoagrippants. Les rails de retenue de câbles s'accrochent sur les profilés de l'ossature ou du cadre de montage et peuvent, de plus, être bloqués à l'aide d'une vis. |
| Domaines d'application      | Sur les profilés de l'ossature TS<br>entre les montants 19" et dans la profondeur de la baie TS IT                                                                                                                                                                                                                             |
| Matériau                    | Tôle d'acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition                    | Zinguée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Convient à                  | Type de coffret: TS<br>TS IT<br>Largeur: 1.200 mm<br>Profondeur: 1.200 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Convient à la largeur       | 1 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unité d'emballage           | 4 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids net                   | 2.016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids brut                  | 2.217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numéro du tarif douanier    | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN                         | 4028177517806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ETIM 9                      | EC000322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Caractéristiques

ECLASS 8.0

27400604