### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







# DK 7858.200

# Chemin de câbles vertical

État: 2025-10-29 (La source: rittal.com/ca-fr)



#### DK 7858.200 - Chemin de câbles vertical pour TS 8

Pour la fixation directe entre le cadre de toit et le cadre de fond des ossatures d'une hauteur de 2000 mm, montage au choix sur le niveau de fixation intérieur ou extérieur, chemin de câbles d'une largeur de 200 mm.



#### Caractéristiques

Référence	DK 7858.200
Description produit	Pour la fixation directe entre les cadres inférieur et supérieur d'une ossature de baie de 2000 mm de hauteur. Fixation au choix sur le plan de montage intérieur ou extérieur. Largeur du chemin de câbles 200 mm. Perforations intégrées pour la fixation des différents accessoires de guidage des câbles ainsi que la fixation en tête de marteau pour les rubans autoaggripants et les colliers de frettage.
Matériau	Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 200 mm
Convient à	Type de coffret: TS 8 Hauteur: 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4.495
Poids brut	4.66
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4028177597938
ETIM 9	EC000322

© Rittal 2025 2

### Caractéristiques

ECLASS 8.0

27400604

© Rittal 2025 3