

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8026.548

**Armoires électriques juxtaposables
TS 8**

État: 2026-06-11 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8026.548 - Armoires électriques juxtaposables TS 8

Type 3R

Avec sa série TS 8, Rittal a perfectionné le concept des armoires modulaires industrielles. Ces armoires à porte unique, évaluées selon la norme UL de type 3R, consistent en une ossature avec une porte, un mur arrière et une plaque pour le toit. Les panneaux latéraux et le socle doivent être achetés séparément pour compléter l'assemblage.

Caractéristiques

Référence	TS 8026.548
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	Ossature d'armoire : revêtement poudre Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Ossature d'armoire avec porte(s) Toit Panneau arrière dévissable 4 anneaux de transport Plaques passe-câbles Platine de montage
Dimensions	Largeur: 1.000 mm Hauteur: 2.200 mm Profondeur: 600 mm
Protection category NEMA	NEMA 3R
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	364,993 lb
Poids brut	364,993 lb

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier

9403200082

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)