
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8601.450 Entretoise

État: 2025-12-11 (La source: rittal.com/ca-fr)



TS 8601.450 - Entretoise pour armoires VX, TS, VX SE, PC, IW, pupitres TP et refroidisseurs d'eau Blue e+

La traverse dépasse de 138 mm à l'avant et à l'arrière du cadre au fond de l'armoire pour augmenter la stabilité.





Caractéristiques

Référence	TS 8601.450
Description produit	La traverse dépasse de 138 mm à l'avant et à l'arrière du cadre à la base de l'armoire pour augmenter la stabilité. Pour les armoires plus profondes, la partie arrière est extensible pour être revissée. A visser au sol et à l'armoire avec des encoches de montage latérales, à l'avant et à l'arrière. Possibilité de fixer des roulettes ou des pieds de nivellement sur les écrous soudés M12.
Avantages	Pour augmenter la stabilité Réglable à la profondeur de l'armoire
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 7015
Composition de la livraison	1 traverse gauche 1 traverse droite
Possibilités de montage	À visser au sol et à l'armoire avec des encoches de montage latérales, à l'avant et à l'arrière Les traverses des refroidisseurs d'eau Blue e+ peuvent être utilisées au niveau du socle
Remarque	Assurer la stabilité requise.

© Rittal 2025

Caractéristiques

Dimensions	Hauteur: 70 mm
Convient à	Type de coffret: VX
	TS
	VX SE
	TP
	PC
	IW
	Profondeur: = 400 mm
	= 500 mm
Convient à la profondeur	400 mm
	500 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	7.483
Poids brut	7.66
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	30,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
 EAN	4028177382633
ETIM 9 	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

© Rittal 2025 3