

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.070

Châssis TS 17 x 73 mm

État: 2026-05-21 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.070 - Châssis TS 17 x 73 mm

Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.



Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|---|
| Référence | TS 8612.070 |
| Modèle | Pour le montage sur des portes |
| Description produit | Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Vis incluses |
| Longueur | 690 mm |
| Convient à la largeur de porte | 800 mm |
| Possibilités de montage | Sur le profilé vertical de l'armoire TS, VX SE : sur le niveau de montage intérieur, sur tout le pourtour, avec décalage en hauteur Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur Dans TP sur rail pour équipement intérieur : dans la largeur sur le niveau de montage intérieur Kit de montage pour tablettes d'appareillage dans les armoires électriques TS, VX SE, à accrocher et à bloquer en toute simplicité. |
| Consigne de montage | Le rail pour aménagement intérieur est nécessaire pour le montage sur les pupitres TP |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Convient à | Type de coffret: VX SE TP PC IW |
| Unité d'emballage | 4 p. |
| Poids net | 2,96 kg |
| Poids brut | 3,158 kg |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Description produit | TS Rails de montage 17 x 73 mm, pour profondeur de porte : 800 mm, longueur : 690 mm |