

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.210

## Rails de montage 23 x 64 mm

État: 2026-06-17 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.210 - Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.



## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | VX 8617.210  |
| Description produit         | Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.  |
| Avantages                   | À accrocher simplement dans les perforations et à visser<br>Perforation sur l'ensemble des quatre côtés<br>Perforation pour écrou cage en haut et en bas pour la fixation des composants via des vis métriques |
| Matériau                    | Tôle d'acier   |
| Finition                    | Zinguée  |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus  |
| Possibilités de montage VX  | En hauteur d'armoire 2200 mm, sur plan de montage intérieur  |
| Convient à                  | Type de coffret: VX<br>VX IT<br>Suitable for width or height or depth: 2.200 mm  |
| Unité d'emballage           | 4 p.   |

# Caractéristiques

---

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Poids net                             | 8,824 kg  |
| Poids brut                            | 9,56 kg   |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 49,46   |
| Numéro du tarif douanier              | 73269098  |
| ETIM 9                                | EC002620  |
| ECLASS 8.0                            | 27189234  |
| Description produit                   | VX Rails de montage 23 x 64 mm, pour niveau de montage intérieur, L/H/P : 2200 mm |

# Approbation

---

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Explications | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|