


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8617.570**

**Plaques de montage partielles**

État: 2026-05-22 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.570 - Plaques de montage partielles pour armoires VX, VX SE, PC et stations de travail industrielles IW

Pour recevoir des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques de montage partielles peuvent être mises en œuvre de manière extrêmement flexible et offrent ainsi la base pour des applications très diverses.

## Caractéristiques

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Référence                      | VX 8617.570   |
| Description produit            | Pour recevoir des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques de montage partielles peuvent être utilisées pour diverses applications.  |
| Matériau                       | Tôle d'acier d'épaisseur 2,5 mm   |
| Finition                       | Zinguée   |
| Composition de la livraison    | Matériel de fixation inclus   |
| Convient à la largeur de porte | 800 mm  |
| Possibilités de montage        | Le montage peut être effectué soit debout comme surface de montage verticale soit à plat comme base horizontale.<br>La fixation est effectuée directement sur le profilé d'armoire.<br>En cas de montage avancé, la fixation s'effectue via des rails de montage sur n'importe quel niveau de montage dans l'armoire.<br>En cas de montage de plaques de montage partielles sur plusieurs plans de montage dans la profondeur, celles-ci peuvent, pour un accès rapide au plan de montage situé derrière, être pivotantes grâce à la fixation par charnières. |
| Remarque                       | Le rail d'adaptation VX est requis pour le montage dans VX SE, PC, IW   |
| Dimensions                     | Largeur: 700 mm<br>Profondeur: 400 mm   |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Convient au type d'enveloppe                          | VX<br>VX SE<br>PC   |
| Convient à  | Type de coffret: VX<br>VX SE<br>PC<br>Largeur: = 800 mm<br>Profondeur: = 500 mm<br>= 800 mm                               |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.  |
| Poids net   | 7 kg  |
| Poids brut  | 7,3 kg  |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 28,3 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 94039910  |
| ETIM 9  | EC000213  |
| ECLASS 8.0  | 27409216  |
| Description produit                                   | VX Plaque de montage partielle, LH : 700x400 mm   |