


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8619.720**




**Rails de montage 14 x 39 mm**

État: 2026-02-01 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



# VX 8619.720 - Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.



## Caractéristiques

Référence	VX 8619.720
Description produit	Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Distance between fixing points	475 mm
Convient à la largeur de porte	600 mm
Possibilités de montage VX	En largeur de porte 600 mm
Possibilités de montage VX SE	En largeur de porte 600 mm
Possibilités de montage AX	En largeur de coffret 500 mm et en hauteur de coffret 600 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX Dans la porte principale avec une largeur d'armoire de 1200 mm

# Caractéristiques

Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable	Dans une profondeur d'enveloppe de 600 mm
Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester	En largeur de porte 600 mm
Possibilités de montage AX en 3 parties	En profondeur 673 mm ou en largeur du panneau latéral
Possibilités de montage PC	En largeur de porte 600 mm
Possibilités de montage CX	En largeur de porte 600 mm
Consigne de montage	Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX
Remarque	Des vis à tôle ou des vis auto-taraudeuses M5 sont nécessaires pour le montage des propres composants sur le rail de montage
Convient à	Type de coffret: VX VX SE PC AX Coffrets muraux AX en 3 parties Pupitre monobloc CX Partie inférieure de pupitre CX Suitable for width or height or depth: 600 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0.956
Poids brut	1.14
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177924697
E-Number Sweden	E3465254
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234