


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.770

# Rails de montage 14 x 39 mm

État: 2026-04-07 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.770 - Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.



## Caractéristiques

Référence	VX 8619.770
Description produit	Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Distance between fixing points	1 075 mm
Possibilités de montage AX	En hauteur de coffret 1200 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable	Dans une profondeur d'enveloppe de 1200 mm
Consigne de montage	Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX

# Caractéristiques

Remarque	Des vis à tôle ou des vis auto-taraudeuses M5 sont nécessaires pour le montage des propres composants sur le rail de montage
Convient à	Type de coffret: AX Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	2,16 kg
Poids brut	2,28 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Description produit	VX Rail de montage 14 x 39 mm , pour hauteur : 1200 mm

# Approbation

Explications	PCF-declaration
--------------	-----------------