Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





VX 8660.110 Roulettes de transport


État: 2025-10-30 (La source: rittal.com/ca-fr)




VX 8660.110 - Roulettes de transport pour socles VX en tôle d'acier

À accrocher sur la pièce d'angle de 100 ou 200 mm de hauteur.







Caractéristiques

Référence	VX 8660.110
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage.
Clearande floor	100 mm
Charge admissible	Charge dynamique max. en utilisant 4 roulettes doubles orientables (armoire individuelle) : 3000 N
Poids/UE	8,63 kg
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	8.4
Poids brut	8.631
Numéro du tarif douanier	83024900
EAN	4028177984837
ETIM 9	EC002621
ETIM 8	EC000721

© Rittal 2025

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27182003

© Rittal 2025 3