


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.390

Roulettes de transport

État: 2026-03-07 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.390 - Roulettes de transport pour socle complet et socle fixe

A accrocher sur la pièce d'angle des socles de 100 ou 200 mm de hauteur.

Caractéristiques

Référence	TS 8800.390
Description produit	A accrocher sur la pièce d'angle des socles TS de 100 ou 200 mm de hauteur.
Couleur	RAL 7022
Composition de la livraison	4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage.
Clearande floor	100 mm
Charge max. admissible (statique) par élément	100 kg
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	9,336 kg
Poids brut	9,536 kg
Numéro du tarif douanier	83024900
ECLASS 8.0	27189262
Description produit	TS Roulettes de transport pour socles TS, 2 avec/sans dispositif de blocage, charge max. admissible par roulette 100 kg