

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.520 Goulotte de câblage

État: 2026-05-23 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.520 - Goulotte de câblage pour profilé vertical TS

Pour le montage sur le profilé vertical de l'armoire, sur deux profilés d'armoires juxtaposées dans la zone de juxtaposition.



## Caractéristiques

Référence	TS 8800.520
Modèle	Largeur 50 mm, à monter sur un profilé vertical à côté du panneau latéral.
Avantages	<p>Les points de fixation des goulottes de câbles correspondent aux perforations TS. Les perçages complexes nécessaires pour fixer les goulottes sont donc superflus.</p> <p>Les lignes de rupture des barrettes sont également prévues en fonction des goulottes horizontales pour plaque de montage.</p> <p>Une autre barrette à la hauteur de la plaque de montage permet une introduction directe dans la goulotte de câbles.</p>
Matériau	PVC durci Difficilement inflammable, autoextinguible
Couleur	Proche RAL 7030
Composition de la livraison	Goulotte de câbles avec couvercle
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Remarque	Peut être coupé pour les autres dimensions d'armoire.

# Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 50 mm Hauteur: 1.800 mm Profondeur: 80 mm
Convient à	Type de coffret: TS VX SE PC IW Hauteur: ≤ 2.000 mm
Plage de température de fonctionnement	60 °C
Unité d'emballage	8 p.
Poids net	9,944 kg
Poids brut	10,52 kg
Numéro du tarif douanier	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Description produit	TS Goulotte de câbles pour profilé TS vertical, LHP : 50x1800x80 mm

# Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---