
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8800.755 Goulotte de câblage

État: 2025-12-16 (La source: rittal.com/ca-fr)



TS 8800.755 - Goulotte de câblage

Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.





Caractéristiques

TS 8800.755
pour plaques de montage pour le montage dans les perforations VX
Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.
PVC durci Difficilement inflammable, autoextinguible Résistance thermique jusqu'à +60 °C
Proche RAL 7030
Goulotte de câbles avec couvercle
5,5 mm
4,5 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Possibilités de montage	Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage
	Lorsque la plaque de montage est montée alignée avec l'ossature de l'armoire (position de montage ±0 mm), les goulottes de câblage horizontales sont bord à bord sur le même plan de travail avec les goulottes de câblage montées sur les profilés verticaux de l'armoire. Goulotte de câblage d'une largeur de 50 mm pour armoires VX25 individuelles ou d'extrémité de rangée avec panneau latéral à fixer sur le profilé vertical à gauche et à droite à côté de la plaque de montage
Remarque	Peut être recoupé pour les autres dimensions.
Dimensions	Largeur: 50 mm Profondeur: 80 mm
	Longueur: 2.000 mm
Unité d'emballage	18 p.
Poids net	18.9
Numéro du tarif douanier	39259020
EAN	4028177919648
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3