


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8800.806**

**Écrou TS à encliqueter**

État: 2026-04-03 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.806 - Écrou TS à encliqueter

Pour le montage sur le profilé vertical TS / SE. La liaison équipotentielle s'établit automatiquement par le serrage de l'écrou sur le profilé en serrant la vis.



## Caractéristiques

Référence	TS 8800.806
Description produit	À insérer et à clipser dans les fentes des profilés verticaux TS / SE. Filetage métrique. La liaison équipotentielle s'établit automatiquement par le serrage de l'écrou sur le profilé en serrant la vis.
Avantages	en alternative à la vis à tôle particulièrement conseillés pour les fixations soumises à des charges dynamiques
Matériau	Fonte fine d'acier inoxydable
Possibilités de montage	Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE et les profilés horizontaux des armoires VX SE (en haut dans la largeur).
Dimensions	Filetage: M6
Convient au type d'enveloppe	TS VX SE
Filetage	M6
Unité d'emballage	20 p.
Poids net	1 kg
Poids brut	1,085 kg
Numéro du tarif douanier	73181692

# Caractéristiques

---

ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Description produit	TS Écrous à encliqueter, filetage : M6

---