

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.590

Portes partielles

État: 2025-12-15 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.590 - Portes partielles pour armoires électriques juxtaposables TS

Ouverture de porte possible à droite ou à gauche.



Caractéristiques

Référence	TS 8801.590
Modèle	avec verre sécurit trempé de 3 mm
Description produit	Pour les armoires TS à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un cache avant. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter un cadre pour écran d'ordinateur SZ 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1000 mm). En version standard, les portes partielles sont équipées d'un dispositif de verrouillage à panneton double pouvant être échangé contre un autre dispositif de verrouillage modèle F ou (à partir de 600 mm de hauteur) contre une poignée confort.
Matériau	Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Couleur	RAL 7035

Caractéristiques

Composition de la livraison	Traverse de séparation Charnières Butées de porte Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 800 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54 avec une armoire complète
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	7.685
Poids brut	8.089
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177253223
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204