### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8808.750

# Armoires électriques juxtaposables TS 8

État: 2025-12-08 (La source: rittal.com/ca-fr)



### TS 8808.750 - Armoires électriques juxtaposables TS 8 Armoires CEM

Les armoires électriques juxtaposables TS 8 assurent déjà, dans leur version standard, une bonne protection CEM sur une large plage de fréquences. Pour des exigences CEM plus élevées, Rittal propose l'armoire TS 8 dans une version atténuant encore plus les hautes fréquences.

#### Caractéristiques

Référence	TS 8808.750	
Description produit	Les armoires de la série TS 8 assurent déjà, dans leur version standard, une bonne protection CEM sur une large plage de fréquences. Pour des exigences CEM plus élevées, Rittal propose l'armoire TS 8, dans une version atténuant encore plus fortement le hautes fréquences, certifiée par le VDE.	
Product modification	The aluminum zinc coating of carbon steel has been changed to a zinc magnesium coating.  Le revêtement de la tôle d'acier a été modifié passant de l'aluminium-zinc au zinc-magnésium.  The benefits are improved formability, optimized corrosion behavior and uniform appearance.  Les avantages sont une meilleure capacité de formage, une meilleure résistance à la corrosion et un aspect esthétique plus uniforme.	
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 1,5 mm  Toit : tôle d'acier recouverte d'une couche de zinc-magnésium, épaisseur 1,5 mm  Porte : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 2,0 mm  Panneau arrière : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 1,5 mm  Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm  Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm	
Finition	Ossature d'armoire : nue Porte, panneau arrière et toit : laqués à l'extérieur et nus à l'intérieur Plaques passe-câbles : zinguées Plaque de montage : zinguée	

© Rittal 2025

2

# Caractéristiques

Couleur	RAL 7035	
Composition de la livraison	Ossature d'armoire	
	Porte(s)	
	Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible	
	Panneau arrière	
	Toit	
	Plaques passe-câbles	
	Plaque de montage	
	4 anneaux de transport	
	Serrure : panneton double de 3 mm	
	2 rails de montage TS 18 x 38 mm	
	2 traverses de montage montées dans la profondeur de l'armoire	
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55	
Protection category NEMA	NEMA 1	
Type selon la norme UL 50E	Type 1	
Dimensions	Largeur: 800 mm	
	Hauteur: 2.000 mm	
	Profondeur: 800 mm	
Remarque	Le joint de juxtaposition CEM est nécessaire pour les armoires	
	juxtaposées	
Matériau de base	Tôle d'acier	
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	130.15	
Poids brut	137	
EAN	4028177475748	
ECLASS 8.0	27180101	

# **Approbation**

Approbation	UL + C-UL (listed)	
-------------	--------------------	--

© Rittal 2025 3

### **Approbation**

Explications

Déclaration fabricant Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025