

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.603

# Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

État: 2026-05-11 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.603 - Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX (3 pôles, max. 160 A) pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. La largeur de l'appareillage est de 81 mm. Le modèle « universel » avec écrou coulissant offre la flexibilité maximale lors du montage du disjoncteur. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Modèle pour départ de lignes par le haut.



## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | RX 9360.603  |
| Modèle  | universel  |
| Avantages   | Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau<br>Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm<br>Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique |
| Matériau  | Polyamide (PA 6)<br>Tenue au feu selon la norme UL 94  |
| Couleur   | RAL 9005<br>RAL 35745  |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 2XB   |
| Crête de tension nominale Uimp                    | 8 kV   |

# Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Tension nominale                             | 690 V AC<br>690 V DC<br>600 V AC (UL)   |
| Tension d'isolation nominale Ui              | 1 000 V   |
| Taux de contamination                        | 3   |
| Nombre de pôles                              | 3 pôles   |
| Départ de ligne                              | par le haut   |
| Section                                      | 9 mm <sup>2</sup><br>6 mm <sup>2</sup>  |
| Marques concernées (type)                    | Trouvez facilement l'adaptateur d'appareillage qui convient grâce à notre sélectionneur dans la rubrique Téléchargements. |
| Convient aux jeux de barres                  | RiLineX<br>RiLine60   |
| Fréquence de l'oscillation de base           | 50...60 Hz  |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 10...90 %   |
| Convient aux jeux de barres                  | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10   |
| Plage de température de fonctionnement       | -25 °C...55 °C  |
| Plage de température de stockage             | -25 °C...75 °C  |
| Dimensions                                   | Largeur: 81,9 mm<br>Hauteur: 251,4 mm<br>Profondeur: 50,8 mm  |
| Unité d'emballage                            | 1 p.  |
| Poids net                                    | 1,21 kg   |
| Poids brut                                   | 1,217 kg  |
| Taux de cuivre (kg / pièce)                  | 0,375   |
| Numéro du tarif douanier                     | 39269097  |

# Caractéristiques

---

Description produit

RX Adaptateur de disjoncteur 160 A, 3 pôles, modèle : Universel Fix, départ de lignes par le haut, L : 81 mm

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)

Explications

Déclaration de conformité  
PCF-declaration