

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9629.000**

**Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS**

État: 2026-04-26 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9629.000 - Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.

## Caractéristiques

Référence	SV 9629.000
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 9011
Câbles de raccordement (AWG)	35 mm <sup>2</sup>
Tension nominale	690 V, 3~
Courant nominal max.	100 A
Dimensions	Largeur: 90 mm Hauteur: 160 mm
Marques concernées (type)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS451 max. 40 A MS495 MS496 MS497 T1 T2 NZM 1 PKZM4 NS 80 GV3 3RV10 31 3RV1341/42
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,694 kg
Poids brut	0,759 kg

# Caractéristiques

---

Taux de cuivre (kg / pièce)	0,23
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Description produit	Adaptateur d'appareillage

# Approbation

---

Approbation	UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK