

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9630.005**

**Socles fusible curseur Mini-PLS**

État: 2026-01-14 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://rittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9630.005 - Socles fusible curseur Mini-PLS

Courant nominal 63 A.



## Caractéristiques

Référence	SV 9630.005
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	Châssis : RAL 9011 Capot : RAL 7035
Type de raccordement (électrique)	Borne à ressort
Fusibles	D 02-E 18
Courant nominal max.	63 A
Dimensions	Largeur: 39,5 mm Hauteur: 189 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.34
Poids brut	0.374
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.11
Numéro du tarif douanier	85369095

# Caractéristiques

---

EAN 4028177809024

ETIM 9 EC001644

ECLASS 8.0 27142120

# Approbation

---

Explications Déclaration de conformité