

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9630.005

Socles fusible curseur Mini-PLS

État: 2026-06-02 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9630.005 - Socles fusible curseur Mini-PLS

Courant nominal 63 A.



Caractéristiques

Référence	SV 9630.005
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	Châssis : RAL 9011 Capot : RAL 7035
Type de raccordement (électrique)	Borne à ressort
Fusibles	D 02-E 18
Courant nominal max.	63 A
Dimensions	Largeur: 39,5 mm Hauteur: 189 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 16 mm ²
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,34 kg
Poids brut	0,374 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,11
Numéro du tarif douanier	85369095

Caractéristiques

ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Description produit	SV Socle fusible curseur

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------
