

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.300

Adaptateurs d'appareillage

État: 2026-06-26 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.300 - Adaptateurs d'appareillage tripolaire

Pour monter des disjoncteurs.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Référence | SV 9635.300 |
| Modèle | avec porte-fusible intégré |
| Mode de fonctionnement | Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des appareils électriques sur le tableau |
| Matériau | Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Remarque | Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. |
| Courant nominal max. | 16 A |
| Tension nominale | 690 V (AC) 600 V (DC) |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Pour type de fusible (catégorie) | CC |
| Valeurs électriques UL | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| Câbles de raccordement (AWG) | AWG 14 |
| Longueur du câble de raccordement | 125 mm |
| Nombre/hauteur des rails porteurs | 1 / 10 mm |
| Type de rail porteur | fixe |
| Dimensions | Largeur: 22,5 mm Hauteur: 160 mm Profondeur: 80 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,124 kg |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Poids brut | 0,134 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,02 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Description produit | Riline Compact Adaptateur 16A L 22,5mm |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |
