

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.360

Adaptateurs d'appareillage

État: 2026-06-04 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.360 - Adaptateurs d'appareillage tripolaire

Pour monter des disjoncteurs.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Référence | SV 9635.360 |
| Modèle | Confort |
| Mode de fonctionnement | Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des appareils électriques sur le tableau |
| Matériau | Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Remarque | Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. |
| Courant nominal max. | 45 A |
| Tension nominale | 600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~ |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Valeurs électriques UL | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| Câbles de raccordement (AWG) | AWG 8 |
| Longueur du câble de raccordement | 100 mm |
| Nombre/hauteur des rails porteurs | 1 / 10 mm |
| Type de rail porteur | réglable |
| Dimensions | Largeur: 45 mm Hauteur: 160 mm Profondeur: 34,5 mm |
| Unité d'emballage | 4 p. |
| Poids net | 0,64 kg |
| Poids brut | 0,683 kg |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,062 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Description produit | R. C.Adaptateur 45A L 45mm Comfort |

Approbation

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité |