


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9671.204

Bandeaux de montage perforés

État: 2026-03-12 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9671.204 - Bandeaux de montage perforés pour porte partielle

Pour le montage ultérieur sur les portes partielles, avec des perforations au pas de 25 mm pour un montage personnalisé à l'arrière de la porte, comme des goulottes de câbles, des supports de tuyaux, etc.

Caractéristiques

Référence	SV 9671.204
Description produit	Pour le montage ultérieur sur les portes partielles. Les bandeaux de montage perforés possèdent une trame de perforation au pas de 25 mm et peuvent être utilisés pour des équipements personnalisés sur la face arrière de la porte, par exemple, goulottes de câbles, supports de tuyaux, etc. 4,5 mm
Matériau	Tôle d'acier, de 1 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	298 mm
Dimensions	Longueur: 298 mm
Convient à	Largeur: = 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Unité d'emballage	10 p.
Poids net	0,87 kg
Poids brut	0,887 kg
Numéro du tarif douanier	39269097
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400501
Description produit	SV Bandeau de montage perforé, longueur : 298 mm, pour porte partielle LH : 400x150-800 mm