

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.176 Portes partielles

État: 2026-06-25 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.176 - Portes partielles pour armoires électriques juxtaposables TS

Ouverture de porte possible à droite ou à gauche.



Caractéristiques

Référence	TS 9672.176
Description produit	Pour les armoires TS à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un cache avant. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter un cadre pour écran d'ordinateur SZ 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1000 mm). En version standard, les portes partielles sont équipées d'un dispositif de verrouillage à panneton double pouvant être échangé contre un autre dispositif de verrouillage modèle F ou (à partir de 600 mm de hauteur) contre une poignée confort.
Matériau	Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition	Laque texturée
Couleur	RAL 7035

Caractéristiques

Composition de la livraison	Traverse de séparation Charnières Butées de porte Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 1.600 mm
Convient à	Largeur: = 600 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54 avec une armoire complète
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	21,5 kg
Poids brut	22 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Description produit	SV Porte partielle, LH : 600x1600 mm, pour TS