


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.436

Cloisons fonctionnelles

État: 2025-12-08 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9673.436 - Cloisons fonctionnelles avec passage pour des jeux de barres verticaux

Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels avec jeux de barres verticaux.



Caractéristiques

Référence	SV 9673.436
Modèle	Avec ouïes d'aération
Description produit	Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels avec jeux de barres verticaux. Associées aux modules de panneaux latéraux, cela permet de réaliser un compartimentage selon les formes 3 ou 4.
Matériau	Tôle d'acier de 1,25 mm
Finition	Zinguée
Découpe de montage	Largeur: 212 mm Profondeur: 201 mm
For compartment depth	600 mm
Consigne de montage	2 équerres de montage sont nécessaires pour le montage de chaque cloison fonctionnelle.
Dimensions	Largeur: 306 mm Profondeur: 588 mm
Convient à	Largeur: = 400 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	5.2

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier 73269098

EAN 4028177570887

ETIM 9 EC002525

ECLASS 8.0 27400613