

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.848

Toit IP 2X avec ouies d'aération

État: 2026-05-13 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.848 - Toit IP 2X avec ouïes d'aération pour armoires et baies VX, VX IT

Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires.

Caractéristiques

Référence	SV 9681.848
Description produit	Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard.
Matériau	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Build-up height	72 mm
Convient à	Largeur: = 400 mm Profondeur: = 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	5,68 kg
Poids brut	6,18 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Description produit	VX Toit, LP : 400x800 mm, IP 2X, hauteur : 72 mm, avec ouïes d'aération

Approbation

Explications

Déclaration de conformité UK