

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 9962.852 TS IT Colo

État: 2026-05-03 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 9962.852 - TS IT Colo



Caractéristiques

Référence	IT 9962.852
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Aménagement intérieur : apprêt par trempé Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour	RAL 9005
Couleur	Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005 Aménagement intérieur : RAL 9005

Caractéristiques

Composition de la livraison	<p>Ossature d'armoire TS 8 Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130° Porte arrière ajourée en tôle d'acier, à double battants, charnières à 130° Lock front and rear: Comfort handle with 3-digit code and security lock 3524 E Front and rear 482.6 mm (19") Z-rail mounting sections, depth adjustable mounting Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)</p> <p>50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison) Palette IPPC Roof plate, multi-piece, removable, with full depth side cable entry Cloison pleine</p> <p>Vertical air baffles Support de fixation à boulons à tête de champignon PDU double Kit de juxtaposition</p>
Dimensions	<p>Largeur: 600 mm Hauteur: 2.200 mm Profondeur: 1.050 mm</p>
Unités de hauteur	47 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	742 mm
Number front doors	1
Number back doors	1
Fixation 19"	Front and rear 482.6 mm (19") Z-rail mounting sections, depth adjustable mounting
Charge admissible	15 000 N
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	339,947 lb

Caractéristiques

Poids brut	339,947 lb
Numéro du tarif douanier	9403200082
