

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9972.007

Baies réseaux et serveurs TS IT

État: 2026-03-13 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9972.007 - Baies réseaux et serveurs TS IT avec porte ajourée pour une climatisation de salle, version nord-américaine

TS IT avec portes ajourées pour les pièces à atmosphère contrôlée. Armoires d'une largeur de 700 mm. Cette version nord-américaine est offerte en RAL 9005.

Caractéristiques

Référence	DK 9972.007
Matériau	Tôle d'acier Aluminium
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Aménagement intérieur : apprêt par trempé Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison	Ossature TS 8 avec portes et toit Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180° Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E Deux montants 19" à l'avant et à l'arrière réglables en profondeur sur traverses latérales avec fixation rapide Entretoises pour surélever la tôle de ventilation passive (jointes à la livraison) Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison) 50 vis à tête ronde, empreinte étoile 6 branches M5, écrous cage M5, en matériau conducteur (jointes à la livraison) Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 700 mm Hauteur: 2.200 mm Profondeur: 1.200 mm
Hauteur de montage pour les composants	47 U
Charge admissible des plans de montage 19"	15 000 N
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Modèle à niveau(x) 19"	Montants 19"
Design doors	avec fentes d'aération
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	233,997 lb
Poids brut	233,997 lb
Numéro du tarif douanier	9403200082

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------