


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9977.469

Armoires monobloc TS 8

État: 2026-05-22 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9977.469 - Armoires monobloc TS 8 Acier inoxydable

Armoires juxtaposables TS 8 avec plaque de montage. Indice de protection de catégorie IP 66 (norme UL de type 4X). Fabriqué en acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L). Largeur d'armoire comprise entre 600 et 800 mm.



Caractéristiques

Référence	TS 9977.469
Matériau	Ossature d'armoire : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L) 1,5 mm Toit : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), 1,5 mm, extérieur brossé Porte : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), 2,0 mm, extérieur brossé Panneau arrière : Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), 1,5 mm, extérieur brossé Plaque passe-câbles : acier inoxydable AISI 316 L (1.4404) 2,5 mm
Finition	Ossature de l'armoire et plaques passe-câbles : nues Porte, toit et panneau arrière : extérieur brossé, grain 400 Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison	Plaque passe-câbles

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.200 mm Profondeur: 600 mm
------------	--

Unité d'emballage	1 p.
-------------------	------

Poids net	348,995 lb
-----------	------------

Poids brut	348,995 lb
------------	------------

Numéro du tarif douanier	9403999040
--------------------------	------------

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------